

**Garant****Par de guantes MASTER CUT C OIL, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 094418 7      |
| GTIN              | 4062406423247 |
| Clase de artículo | 01H           |

**Descripción****Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. Gracias al recubrimiento de nitrilo de 3/4 hasta pasados los nudillos, también es ideal en entornos húmedos o aceitosos. Una segunda capa de recubrimiento de nitrilo arenado en la palma de la mano y los dedos proporciona un agarre muy seguro. Con flexión de los pulgares reforzada para aumentar la durabilidad.

**GARANT MASTER CUT C OIL.** Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes C. Adecuado para **entornos de trabajo aceitosos con peligro de corte alto**, por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Serie                               | MASTER CUT                          |
| Característica de los guantes       | Articulación del pulgar reforzada   |
| Característica de los guantes       | Exento de DMF                       |
| Tecnología de punto                 | 18G                                 |
| Ropa estándar                       | Oeko-Tex Standard 100               |
| EN 388                              | 4X42C                               |
| Material de base                    | HPPE                                |
| Recubrimiento                       | Nitril                              |
| Variante de recubrimiento           | Recubrimiento 3/4                   |
| Intervalo de aplicación             | Universal                           |
| Intervalo de aplicación             | Precisión                           |
| Color                               | gris / negro                        |
| Aplicación                          | reutilizable                        |
| Clase de protección frente a cortes | C                                   |
| Tipo de producto                    | Guantes protectores frente a cortes |