

Garant**Par de guantes MASTER CUT B OIL+, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094421 8 |
| GTIN | 4062406423872 |
| Clase de artículo | 01H |

Descripción**Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. Gracias al recubrimiento de nitrilo completo hasta pasados los nudillos, es ideal en entornos aceitosos. Una segunda capa de recubrimiento de nitrilo arenado en la palma de la mano y los dedos proporciona un agarre muy seguro. Con flexión de los pulgares reforzada para aumentar la durabilidad.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes B. Perfecto para **entornos de trabajo aceitosos con peligro de corte medio**, por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Serie | MASTER CUT |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| Tecnología de punto | 18G |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42B |
| Material de base | HPPE |
| Recubrimiento | Nitril |
| Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Color | negro |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | B |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |