

Garant**Par de guantes MASTER CUT C OIL+, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094422 10
GTIN	4062406423957
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. Gracias al recubrimiento de nitrilo completo hasta pasados los nudillos, es ideal en entornos aceitosos. Una segunda capa de recubrimiento de nitrilo arenado en la palma de la mano y los dedos proporciona un agarre muy seguro. Con flexión de los pulgares reforzada para aumentar la durabilidad.

GARANT MASTER CUT C OIL+. Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes C. Perfecto para **entornos de trabajo aceitosos con peligro de corte alto**, por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Serie	MASTER CUT
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Exento de DMF
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Material de base	HPPE
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes