



Lámpara frontal LED con batería, Tipo: H15R-CORE



Datos de pedido

Número de pedido	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.

- **Cabezal girable y función de enfoque en continuo.**
- **Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.**
- **Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.**
- **Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.**

Lámparas frontales de alta potencia con manejo intuitivo y regulación de brillo en continuo, protección extremadamente elevada contra el polvo y el agua, gracias al "Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System" como interfaz unitaria permite acoplar fácilmente una amplia gama de accesorios.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	1000 lm
Quality Dress	H15R Core
Tipo batería	Ion de litio

Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Duración de la iluminación nivel 2	80 h
Corriente de alumbrado nivel 2	20 lm
Duración ilumin.	5 h
Peso	380 g
Ø del cabezal	47 mm
Clase de protección IP	IP 67
Iluminación atenuable	sí
Corriente de alumbrado Boost	2500 lm
Tipo de producto	Lámpara frontal