

HOLEX**Cerradura de cilindro bloqueo diferente, Ø de carcasa: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085880 50
GTIN	4045197442840
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.

Cuerpo de latón macizo.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 3 llaves.

Descripción técnica

Ø de carcasa	50 mm
Adecuado para bombillos	no
Material de la carcasa	Latón
Ø de arco	8 mm
con cubierta de agujero de llave	no
Material arco	Acero, cromado

Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Arco de bloqueo doble	sí
Cantidad de llaves	3
Arco templado	sí
Apto para sistemas de cerradura	no
Cierre	bloqueo diferente
Número de cerraduras	1
Tipo de producto	Candado