

Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 80mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085915 80
GTIN	2050000965319
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Altura	18 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Casquillo roscado	sí
Fuerza de sujeción nominal	600 N
Peso	520 g
Ø	80 mm
Material superficie	galvanizado
Rosca	M10 mm
Altura con rosca	34 mm

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano