

Garant
Cono contracción térmica Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de sujeción D1: 12mm


Datos de pedido

Número de pedido	303461 12
GTIN	4062406520175
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

Descripción técnica

Ø exterior D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø de sujeción D ₁	12 mm
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Adaptador	BT 50 A = 160
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Adaptador de refrigeración corto4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Alojamiento base de herramientaspara SK para vástago cónico SK 50	354225 50
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Armario inferior	354290
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm	354240 6-12
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50