



## Acoplamiento rápido con empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera: 6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	080172 6
GTIN	4062406523954
Clase de artículo	02A

### Descripción

#### Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

### Descripción técnica

Ø interior empalme de manguera	6 mm
Presión de servicio máx.	35 bar
Valor del flujo	1000 l/min
Tipo de producto	Acoplamiento