

**Cono de sujeción plano, HSK-A 63 A = 160, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304337 16
GTIN	4062406422189
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	160 mm
Ø exterior D	48 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	16
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 160
Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 12164-1

Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm	309900 16
---	-----------