

Garant

Tubo flexible con espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero Ø 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 3m

**Datos de pedido**

Número de pedido	080238 3
GTIN	4062406523756
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.

Suministro:

Incluye **acoplamiento rápido de seguridad de acero GARANT** y boquilla de acero.

Descripción técnica

Ø interior manguera	8 mm
Intervalo de temperatura	-20 - 60 °C
Longitud utilizable de la manguera	3 m
Presión de servicio máx.	10 bar
Ø exterior manguera	12 mm
Tipo de producto	Tubo

