

Garant**Juego de manguera de PU con acoplamiento de acero de seguridad Ø 8 x 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 10m****Datos de pedido**

Número de pedido	080242 10
GTIN	4062406523800
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación. Ideal para aire comprimido lubricado.

Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de **seguridad** de acero y boquilla de acero.

Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	10 m
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Presión de servicio máx.	16 bar
Ø exterior manguera	12 mm
Color	azul
Ø interior manguera	8 mm
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Entrerosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/4 pul

080290 1/4