

Garant

Juego de manguera de PU con acoplamiento de acero de seguridad Ø 11 × 16 mm, Longitud utilizable de la manguera: 10m

**Datos de pedido**

Número de pedido	080243 10
GTIN	4062406524012
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación. Ideal para aire comprimido lubricado.

Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de **seguridad** de acero y boquilla de acero.

Descripción técnica

Longitud utilizable de la manguera	10 m
Ø interior manguera	11 mm
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Ø exterior manguera	16 mm
Color	azul
Presión de servicio máx.	16 bar
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Entrerosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/4 pul

080290 1/4