



Grillete de suspensión Quick Lift DSR, Ø de rosca: M10X1,5



Datos de pedido

Número de pedido	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Grillete de suspensión giratorio de acero compacto y altamente resistente Quick Lift DSR para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°. Ahorro de tiempo de hasta un 80% en comparación con un grillete de suspensión giratorio clásico (DSR en comparación con Quick Lift DSR). **Posibilidad de giro bajo carga.** Manejo sencillo gracias al sistema puramente mecánico. Sin mantenimiento, seguro y fiable. Al presionar la cabeza del tornillo, el Quick Lift-DSR se puede fijar en la rosca interior en cuestión de segundos. Esto funciona de forma puramente mecánica, accionando un resorte.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

Descripción técnica

Peso	0,3 kg
Altura alma central B	30 mm
Anchura de llave hexágono interior S	18 mm
Ø de rosca	M10×1,5

Altura cabeza del tornillo A	31 mm
Ø cabeza del tornillo C	30 mm
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,4 t
Longitud de rosca L	19,5 mm
Anchura ojal E	27 mm
Anchura grilletes giratorios G	53 mm
Grosor ojal F	14 mm
Distancia alma central-ojal D	38 mm
Tipo de producto	Grillete de suspensión