



## Grillete de suspensión Quick Lift DSR, Ø de rosca: M8X1,25



### Datos de pedido

Número de pedido	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Grillete de suspensión giratorio de acero compacto y altamente resistente Quick Lift DSR para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°. Ahorro de tiempo de hasta un 80% en comparación con un grillete de suspensión giratorio clásico (DSR en comparación con Quick Lift DSR). **Posibilidad de giro bajo carga.** Manejo sencillo gracias al sistema puramente mecánico. Sin mantenimiento, seguro y fiable. Al presionar la cabeza del tornillo, el Quick Lift-DSR se puede fijar en la rosca interior en cuestión de segundos. Esto funciona de forma puramente mecánica, accionando un resorte.

#### Nota:

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

### Descripción técnica

Anchura de llave hexágono interior S	18 mm
Longitud de rosca L	17,5 mm
Grosor ojal F	14 mm
Altura cabeza del tornillo A	31 mm

Altura alma central B	30 mm
Anchura ojal E	27 mm
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,25 t
Peso	0,3 kg
Anchura grilletes giratorios G	53 mm
Distancia alma central-ojal D	38 mm
Ø de rosca	M8×1,25
Ø cabeza del tornillo C	30 mm
Tipo de producto	Grillete de suspensión