



## Grillete de suspensión Quick Lift DSR, Ø de rosca: M12X1,75



### Datos de pedido

Número de pedido	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Grillete de suspensión giratorio de acero compacto y altamente resistente Quick Lift DSR para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°. Ahorro de tiempo de hasta un 80% en comparación con un grillete de suspensión giratorio clásico (DSR en comparación con Quick Lift DSR). **Posibilidad de giro bajo carga.** Manejo sencillo gracias al sistema puramente mecánico. Sin mantenimiento, seguro y fiable. Al presionar la cabeza del tornillo, el Quick Lift-DSR se puede fijar en la rosca interior en cuestión de segundos. Esto funciona de forma puramente mecánica, accionando un resorte.

#### Nota:

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

### Descripción técnica

Anchura de llave hexágono interior S	27 mm
Altura alma central B	40 mm
Ø cabeza del tornillo C	45 mm
Grosor ojal F	17 mm

Anchura ojal E	38 mm
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,65 t
Distancia alma central-ojal D	53 mm
Altura cabeza del tornillo A	40 mm
Peso	0,9 kg
Anchura grilletes giratorios G	76 mm
Longitud de rosca L	23 mm
Ø de rosca	M12×1,75
Tipo de producto	Grillete de suspensión