



Juego de avellanadores cónicos HOLEX Pro Steel con 3 superficies de apriete n.º 150184 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 7



Datos de pedido

Número de pedido	150344 7
GTIN	4062406524548
Clase de artículo	12M

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos **en caja**. Práctico para montaje y talleres.

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.º 150370.

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	7
Número de filos Z	3
Serie	Pro Steel

Recubrimiento	TiAIN
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
División de las cuchillas del avellanador	desigual
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango de tres superficies de apriete con h9
anillo de color	verde
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico