

Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 100mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085915 100
GTIN	2050001735751
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Ø	100 mm
Peso	940 g
Rosca	M12 mm
Fuerza de sujeción nominal	900 N
Altura	22 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Casquillo roscado	sí
Altura con rosca	42 mm
Material superficie	galvanizado

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano