


Garant

Plaquita de tronzar neutro, HB9035, Ancho de tronzado w: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	273500 3
GTIN	4062406530891
Clase de artículo	21J

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Radio angular	0,25 mm
Material de corte	HM
Ancho de tronzado w	3 mm
Aplicación principal	P
Clase	HB9035
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

Hoja de datos

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		