



Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8



Datos de pedido

Número de pedido	635176 3/8
GTIN	4000896235063
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo 4°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Número de dientes: 90

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Longitud total	200 mm
Número de dientes	90
Ángulo de trabajo	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Carraca

