



MultiMaster MM 700 Max, Tipo: 72296862



Datos de pedido

Número de pedido	077804 72296862
GTIN	
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

MultiTool ideal para un progreso más rápido del trabajo de desmontaje y renovación con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos. Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.

Suministro:

1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
Consumo de potencia	450 W

Peso	1,6 kg
Quality Dress	MM 700 MAX
Número de oscilaciones	10000 min ⁻¹
Portaherramientas	StarlockMax
Amplitud (movimiento de oscilación)	2 × 2,0 grados
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Osciladores

Accesorios

Hoja de sierra E-Cut, diamante Ancho de corte 44 mm	077885 44
Hoja de sierra E-Cut, MD, asiento SLP Ancho de corte 35 mm	077858 35
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077867 90
Hoja de sierra E-Cut, estándar, curvada Ancho de corte 50 mm	077870 50
Hoja de sierra de segmentos, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077836 85
Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077865 75
Hoja de sierra E-Cut, Carbide-Pro Ancho de corte 35 mm	077891 35
Hoja de sierra E-Cut, diamante, 2,2 mm	077886
Surtido de hojas de sierra E-Cut, madera y metal 6 piezas Ejecución SET	077848 SET
Hoja de sierra, bimetálico HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077838 100
Escofina MD triangular	077888
Hoja de sierra de segmentos, bimetálico HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077827 100
Hoja de sierra, HSS integral, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm	077835 85

Hoja de sierra, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077834 85
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Long-Life Ancho de corte 32 mm	077884 32
Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077865 90
Hoja de sierra de segmentos, diamante Ø de hoja de sierra 90 mm	077868 90
Hoja de sierra E-Cut, estándar Ancho de corte 35 mm	077844 35
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Long-Life Ancho de corte 42 mm	077884 42
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Fine Ancho de corte 30 mm	077857 30
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077829 90
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Precision Ancho de corte 35 mm	077850 35
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077829 75
Hoja de sierra E-Cut, diamante, 1,2 mm	077887
Hoja de sierra, bimetál HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 100 mm	077839 100
Hoja de sierra E-Cut, diamante, asiento SLP Ancho de corte 35 mm	077849 35
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077830 75
Hoja de sierra E-Cut, Carbide Pro Ancho de corte 35 mm	077893 35
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077830 90
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Universal Ancho de corte 44 mm	077856 44
Hoja de sierra E-Cut, estándar, 5 piezas Ancho de corte 65 mm	077840 65
Hoja de sierra, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 85 mm	077838 85
Hoja de sierra E-Cut, estándar Ancho de corte 65 mm	077844 65
	077847 20

Hoja de sierra E-Cut, bimetal, Long-Life Ancho de corte 20 mm

Surtido de hojas de sierra E-Cut, MiniCut3 piezas Ejecución SET

077859 SET

Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm

077867 75

Hoja de sierra, bimetal HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm

077839 85

Hoja de sierra E-Cut, estándar, 5 piezas Ancho de corte 35 mm

077840 35

Hoja de sierra E-Cut, estándar, curvada Ancho de corte 35 mm

077870 35

Hoja de sierra de segmentos, MD Ø de hoja de sierra 90 mm

077828 90