



MultiMaster AMM 500 Plus Top batería, Tipo: 71293361



Datos de pedido

Número de pedido	077815 71293361
GTIN	
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más.

Suministro:

Juego de accesorios de 30 piezas, 1 dispositivo de aspiración, 1 maleta de plástico para herramientas.

Incl. 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V / 3 Ah).

Juego de accesorios de 30 piezas, compuesto de: 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 hoja de sierra de MD (Ø 75), 1 escofina de MD (triangular), 1 espátula, 1 placa abrasiva perforada, 1 hoja abrasiva perforada de cada (K60, K80, K120, K180).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores a partir de los n.º 073834 – 073845.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	3 Ah
Suministro de energía	con pilas
Quality Dress	AMM 500 PLUS TOP
Tensión de batería	18 V
Peso	1,8 kg
Portaherramientas	Starlock, Starlock Plus
Número de oscilaciones	11000 - 18500 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Amplitud (movimiento de oscilación)	2 × 1,7 grados
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tipo de producto	Osciladores

Accesorios

Surtido de hojas de sierra E-Cut, madera y metal 6 piezas Ejecución SET	077848 SET
Hoja de sierra, bimetálico HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm	077839 85
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077867 90
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077867 75
Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077865 75
Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077865 90
Hoja de sierra de segmentos, bimetálico HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077827 100

Hoja de sierra de segmentos, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077836 85
Hoja de sierra, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 85 mm	077838 85
Hoja de sierra, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077838 100
Hoja de sierra, bimetál HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 100 mm	077839 100
Hoja de sierra, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077834 85
Hoja de sierra, HSS integral, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm	077835 85
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077830 75
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077830 90
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077829 75
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077829 90
Hoja de sierra de segmentos, diamante Ø de hoja de sierra 90 mm	077868 90
Hoja de sierra de segmentos, MD Ø de hoja de sierra 90 mm	077828 90
Surtido de hojas de sierra E-Cut, MiniCut3 piezas Ejecución SET	077859 SET