



MultiMaster AMM 300 Plus Start Batería, Tipo: 71293261



Datos de pedido

Número de pedido	077825 71293261
GTIN	
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

Gracias al portaherramientas Starlock Plus tiene acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock y Starlock Plus.

MultiTool para desmontaje y renovación con el equipamiento básico para serrar en madera, metales, pladur y plásticos.

Suministro:

1 maleta de plástico para herramientas, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra Universal E-Cut (44 mm).

Incl. 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (12 V / 3 Ah).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073834 y 073845.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	12 V
Quality Dress	AMM 300 Plus Start
Portaherramientas	Starlock, Starlock Plus
Número de oscilaciones	11500 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Peso	1,5 kg
Suministro de energía	con pilas
Capacidad de la batería	3 Ah
Amplitud (movimiento de oscilación)	2 × 1,6 grados
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Tipo de producto	Osciladores