

Garant
SNHX 1102 derecha, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	218575 UNI
GTIN	4062406537968
Clase de artículo	21A

Descripción
Nota:

Valores de aplicación para a_e máx.

Para mecanizar un fondo de ranura plano, hay que montar las placas izquierdas y derechas en el soporte. El lado contrario al mango se equipa con placas izquierdas.

Descripción técnica

Clase	HB7835
Tipo	UNI
Anchura de chaflán	0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1102
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	2,3 mm
Para anchura de ranura a_p	4 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar