



Muela abrasiva a láminas POLIFFAN-STRONG (ZA) para acero, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40



Datos de pedido

Número de pedido	566322 40
GTIN	4007220777886
Clase de artículo	55P

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas para el mecanizado exigente.

La forma constructiva patentada con **alta densidad de recubrimiento** para lograr un **rendimiento de desprendimiento elevado** y una larga vida útil.

Descripción técnica

Descripción de la forma	oblicuo
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s

Tipo de producto

Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuada con restricciones		
Ti	adecuada con restricciones		
GG(G)	adecuada con restricciones		
seco	adecuado		