

Garant
Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB, SK 50, Ø de sujeción D1: 12mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302053 12 |
| GTIN | 4062406544386 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción
Ejecución:

- **Concentricidad $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste de 10 mm).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Partes opcionales:

Tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.
Tirante (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308810 – 308830, tam. 12; 20; 32:
cono reductor n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|----------------|
| Ø exterior D | 49,5 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 12 mm |
| Conos reductores adecuados | 302140; 302135 |
| Ø D ₂ | 32 mm |
| Recorrido de regulación V | 10 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm |
| Longitud útil L ₁ | 61,5 mm |
| L ₂ | 31,5 mm |
| Rosca M | M10×1 |
| Adaptador | SK 50 |
| Norma asiento | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |