


Garant
Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado, HSK-A 63, Ø de sujeción D1: 6mm

Datos de pedido

Número de pedido	307513 6
GTIN	4062406544423
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.º 302135 – 302187, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descripción técnica

Ø D ₂	26 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
L ₂	24 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
L ₃	37 mm
Ø exterior D	50 mm

Longitud de voladizo medida A	70 mm
Rosca M	M5
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica