


Garant**Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado, HSK-A 100, Ø de sujeción D1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307523 32
GTIN	4062406544539
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.º 302135 – 302187, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descripción técnica

Rosca M	M16×1
Recorrido de regulación V	10 mm
Conos reductores adecuados	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm
Ø de sujeción D ₁	32 mm

L ₃	60 mm
L ₂	62 mm
Longitud de voladizo medida A	110 mm
Ø exterior D	67 mm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 6 mm	302175 6
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 25 mm	302175 25
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 16 mm	302175 16
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 18 mm	302175 18
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 12 mm	302175 12
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 10 mm	302175 10
Limpiador cilíndrico Plástico Ø espiga 32 mm	343720 32

Casquillo reductor ranurado con refrigeración \emptyset de sujeción D1 20 mm

302175 20

Casquillo reductor ranurado con refrigeración \emptyset de sujeción D1 14 mm

302175 14

Casquillo reductor ranurado con refrigeración \emptyset de sujeción D1 8 mm

302175 8