

Garant
Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 20

Datos de pedido

Número de pedido	309617 20
GTIN	4062406545048
Clase de artículo	31Z

Descripción
Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Superficie con recubrimiento deslizante, rodamiento de bolas. Coeficiente de fricción reducido, mayores fuerzas de sujeción.

Idóneo para :

Portapinzas de sujeción ER de precisión n.º 300642; 300643; 302843; 302844; ,305523; 305524.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Longitud total L: 22,6 mm

Ø exterior D: 38 mm

Rosca: M28×1

Par de apriete máximo: 80 Nm

Descripción técnica

Rosca	M28×1
Ø exterior D	38 mm
Para ER	20 mm
Longitud total L	22,6 mm
Par de apriete máximo	80 Nm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete