

Garant

Portapinzas de sujeción ER ultracorto, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	300445 16
GTIN	4062406545352
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. **Versión ultracorta con tuerca de apriete de precisión interna.** Idónea en espacios restringidos, mayor estabilidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna).

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308941 – 309448, tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Longitud de voladizo medida A: 27 mm

Ø exterior D: 24 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	24 mm
Para pinzas de sujeción ER	16 mm

Longitud de voladizo medida A	27 mm
Ancho de llave SW	19 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción