

**Garant****Portapinzas de sujeción ER ultracorto, SK 50, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	300446 25
GTIN	4062406545369
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas. **Versión ultracorta con tuerca de apriete de precisión interna.** Idónea en espacios restringidos, mayor estabilidad.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete ER (interna).

**Partes opcionales:**

Pinzas de sujeción ER n.º 308941 – 309448, tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

**Nota:**

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Longitud de voladizo medida A: 25 mm

Ø exterior D: 32 mm

**Descripción técnica**

Para pinzas de sujeción ER	25 mm
----------------------------	-------

Longitud de voladizo medida A	25 mm
Ø exterior D	32 mm
Ancho de llave SW	24 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	1-16 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción