

Garant

Portapinzas de sujeción ER ultracorto, SK 50, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40



Datos de pedido

Número de pedido	300446 40
GTIN	4062406545376
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. **Versión ultracorta con tuerca de apriete de precisión interna.** Idónea en espacios restringidos, mayor estabilidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna).

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308941 – 309448, tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Longitud de voladizo medida A: 29 mm

Ø exterior D: 50 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	50 mm
Para pinzas de sujeción ER	40 mm

Longitud de voladizo medida A	29 mm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	45/50
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción