



Adhesivo de 2 componentes, ID del fabricante: DP190



Datos de pedido

Número de pedido	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

Adhesivo viscoelástico de 2 componentes para la elaboración fácil y rápida para uniones firmes y duraderas. Endurecimiento a temperatura ambiente.

Aplicación:

Utilizar la pistola aplicadora n.º 083373 tam. PISTOLE junto con émbolo de avance n.º 083375 tam. KOLBEN3 y tubito mezclador n.º 083383 tam. MIXER.

Descripción técnica

Quality Dress	DP190
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	18 N/mm ²
Densidad	1,3 g/cm ³
Temperatura de procesamiento	20 - 25 °C
Viscosidad dinámica	60000 mPas
Resistencia manual al cabo de	480 min

Resistencia funcional según	360 min
Forma	líquido
Color	gris
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Plástico
Temperatura de almacenamiento	15 - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	15 mes
Dureza según Shore A	35
Número ONU	UN3082
Base química	Resina epoxi
Capacidad	50 g
Clase de mercancía peligrosa	9
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 80 °C
resistente a choques y vibraciones	no
Resistencia al solapamiento	17,6 N/mm ²
Tipo de producto	Adhesivo de dos componentes