

HOLEX**Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración,
HSK-A 63 A = 100, Ø de mandril d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	306557 40
GTIN	4062406545475
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	40 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Longitud cono portafresas L ₄	27 mm
Ø exterior D	89 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40
Llave especial adecuada n.º 309840	40
Ø de sujeción D ₁	40 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 100
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 40	309890 40
Tubo refrigerante HSK Para HSK 40	309880 40
Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm	309860 40