

HOLEX**Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración,
HSK-A 63 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	306557 22
GTIN	4062406545444
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Longitud cono portafresas L ₄	19 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Ø de mandril d ₁	22 mm

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	48 mm
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 100
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas