



## Llave de vaso doble, Ancho de llave: 24X26mm



### Datos de pedido

Número de pedido	620502 24X26
GTIN	4062406545772
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada; con mango hexagonal para ayuda de aplicación de llave y taladro transversal para pasador. Muy resistente; con hexágono interior profundo para pernos que sobresalen.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

### Descripción técnica

Anchura de llave <sub>2</sub>	26 mm
Mango de 6 caras exterior S	24 mm
Longitud total	195 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	24 mm
Taladro de Ø de pasador	12 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Ayuda de llave de 6 caras
Procedimiento de fabricación	forjadas
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave de vaso

