

**Llave de vaso doble, Ancho de llave: 10X11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	620502 10X11
GTIN	4062406545703
Clase de artículo	62C

**Descripción****Ejecución:**

Forjada; con mango hexagonal para ayuda de aplicación de llave y taladro transversal para pasador. Muy resistente; con hexágono interior profundo para pernos que sobresalen.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Longitud total	120 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	11 mm
Taladro de Ø de pasador	5 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Ayuda de llave de 6 caras
Anchura de llave <sub>1</sub>	10 mm
Mango de 6 caras exterior S	11 mm
Procedimiento de fabricación	forjadas
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave de vaso

