

Garant**Adaptador $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing de mango D_s : 16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	293105 16
GTIN	4062406560959
Clase de artículo	29K

Descripción

Aplicación:

Con este adaptador, las plaquitas de corte para perfiles exteriores también pueden utilizarse junto con un soporte de brochado para perfiles interiores.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles para perfiles internos n.º 293026, 293033, 293076.

Nota:

Para tamaños de lote relativamente altos o materiales difícilmente mecanizables, por razones de estabilidad, utilizar el soporte de brochado de perfiles n.º 293102.

Descripción técnica

\varnothing de mango D_s	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Longitud de perfil $t_{m\acute{a}x.}$	31 (hasta SW 8) mm
Longitud de perfil $t_{m\acute{a}x.}$	20 (hasta SW 10) mm
Longitud del mango L_s	19 mm

Longitud de la cabeza L ₁	40,5 mm
L	32 mm
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles