

Garant**Adaptador $\varnothing d = 32 \text{ mm}$, \varnothing de mango D_s : 12mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293105 12 |
| GTIN | 4062406560942 |
| Clase de artículo | 29K |

Descripción

Aplicación:

Con este adaptador, las plaquitas de corte para perfiles exteriores también pueden utilizarse junto con un soporte de brochado para perfiles interiores.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles para perfiles internos n.º 293023, 293030, 293073.

Nota:

Para tamaños de lote relativamente altos o materiales difícilmente mecanizables, por razones de estabilidad, utilizar el soporte de brochado de perfiles n.º 293102.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|-------|
| \varnothing de mango D_s | 12 mm |
| $\varnothing d$ | 32 mm |
| Longitud de perfil $t_{\text{máx}}$ | 20 mm |
| L | 17 mm |
| Longitud del mango L_s | 15 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Longitud de la cabeza L ₁ | 25,5 mm |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |