

Garant**Soporte de brochado de perfiles $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing de mango DS: 25mm**

Datos de pedido

Número de pedido	293102 25
GTIN	4062406560928
Clase de artículo	29K

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Descripción técnica

Longitud del mango L_s	50 mm
Tipo de mango	Mango cilíndrico
L	41,5 mm
\varnothing de mango D_s	25 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
Longitud de la cabeza L_1	50 mm
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

