

**TMSERROR, Tipo: 3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	635155 3/8
GTIN	4018754235919
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

Con expulsor y palanca inversión para giro derecha e izquierda, ángulo trabajo de 4,5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Número de dientes: 80

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Longitud total	193 mm
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4,5 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca

