



Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8



Datos de pedido

Número de pedido	635150 3/8
GTIN	
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Con palanca inversión para paso a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo de 6°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Número de dientes: 60

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Longitud total	194 mm
Número de dientes	60
Ángulo de trabajo	6 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca

