




Cinta adhesiva 2 lados rollo 66M, 19mm, Ancho×Longitud (mm×m): 12X50



Datos de pedido

Número de pedido	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La 3M™ GPT-020F es una cinta adhesiva por los dos lados que se caracteriza por una elevada resistencia a la humedad, adherencia inmediata muy elevada, muy buena resistencia a la fricción incluso a temperaturas elevadas y una buena resistencia a los rayos UV.

Tipo de cinta adhesiva: de dos lados

Masa adhesiva: Acrilato

Espesor: 0,2 mm

Descripción técnica

Material cubierta	Lámina de PP
Temperatura de almacenamiento	16 - 25 °C
Anchura	12 mm
Color	transparente
Fecha de consumo preferente	18 mes
Humedad del almacén	40 - 65 %

Hoja de datos

Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Material de base	Lámina de PET
Adherencia de acero	11,3 N/mm
Longitud	50 m
Masa adhesiva	Acrilato
Espesor	0,2 mm
Quality Dress	GPT-020F
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
con forro	no
Tipo de producto	Cinta adhesiva