



**Cinta adhesiva 2 lados rollo 66M, 19mm, Ancho×Longitud (mm×m): 25X50**



**Datos de pedido**

Número de pedido	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Clase de artículo	08M

**Descripción**

**Ejecución:**

La 3M™ GPT-020F es una cinta adhesiva por los dos lados que se caracteriza por una elevada resistencia a la humedad, adherencia inmediata muy elevada, muy buena resistencia a la fricción incluso a temperaturas elevadas y una buena resistencia a los rayos UV.

Tipo de cinta adhesiva: de dos lados

Masa adhesiva: Acrilato

Espesor: 0,2 mm

**Descripción técnica**

Masa adhesiva	Acrilato
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Material cubierta	Lámina de PP
Espesor	0,2 mm
Fecha de consumo preferente	18 mes
Temperatura de almacenamiento	16 - 25 °C

## Hoja de datos

Material de base	Lámina de PET
Color	transparente
Longitud	50 m
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Anchura	25 mm
Humedad del almacén	40 - 65 %
Quality Dress	GPT-020F
Adherencia de acero	11,3 N/mm
con forro	no
Tipo de producto	Cinta adhesiva