



## Lijadora de banda para tubo, Tipo: 72216660



### Datos de pedido

Número de pedido	077715 72216660
GTIN	
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora de banda para tubos con **una capacidad abrasiva extremadamente alta**. Ideal para el **mecanizado de tubos y codos de tubo** - Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de soldadura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido y de pulir. **Guiado de la cinta mejorado**. Para tubos de acero fino Ø tubo 8–45 mm.

#### Suministro:

1 lijadora de banda para tubo RS 10-70 E, 10 cintas abrasivas K120/K180 de cada, 5 unidades de cinta de material no tejido fino, maleta de herramientas de plástico.

#### Nota:

Encontrará cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558011.

### Descripción técnica

Tipo	72216660
Suministro de energía	con pilas
Longitud de cinta	533 mm
Quality Dress	RS 10-70 E
Vibraciones máximas según EN	4,5 m/s <sup>2</sup>

Ø de tubo mecanizable	8 - 45 mm
máxima velocidad de la cinta	350 - 1100 mm/s
Consumo de potencia	800 W
Anchura de cinta	30 mm
Peso	2,9 kg
Tipo de producto	Lijadora de banda para tubo

## Accesorios

Cinta abrasiva corindón normal (A)KK711T Tamaño de grano 60	558011 60
Cinta abrasiva corindón normal (A)KK711T Tamaño de grano 120	558011 120
Cinta abrasiva corindón normal (A)KK711T Tamaño de grano 80	558011 80
Cinta abrasiva corindón normal (A)KK711T Tamaño de grano 180	558011 180
Cinta abrasiva corindón normal (A)KK711T Tamaño de grano 40	558011 40