



## Llave combinada, Ancho de llave: 24mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 613800 24     |
| GTIN              | 4013288218858 |
| Clase de artículo | 63F           |

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Especialmente apropiado para espacios constructivos estrechos. Combinando la boca basculada en 7,5° y la geometría hexagonal doble se consigue un solapado de los puntos de aplicación. El ángulo de recuperación pequeño de la boca agarra el tornillo cada 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613600

### Descripción técnica

|   |            |
|---|------------|
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 16 mm      |
| Longitud llave L                            | 280 mm     |
| Ancho de llave                              | 24 mm      |
| Medidas anchos de llave                     | métrico    |
| altura máxima de boca h1                    | 12 mm      |
| Quality Dress                               | 6003 Joker |
| Norma                                       | DIN 3113 A |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Norma                        | ISO 3318                 |
| Norma                        | ISO 7738                 |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa       |
| Material                     | Acero al cromo molibdeno |
| Superficie                   | mate cromado             |
| Tipo de producto             | Llave                    |