



## Soporte para punta de marcha libre «Rapidaptor», Hexágono del mango: 6,3F



### Datos de pedido

Número de pedido	675035 6,3F
GTIN	4013288217585
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango de acoplamiento «Rapidaptor» con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo). La función de marcha autónoma permite un movimiento de retorno especialmente rápido, sin necesidad de soltar y volver a agarrar en el apriete a la derecha. Para el uso, sobre todo, con atornilladores dinamométricos Wera con mango de tipo pistola para un trabajo más ergonómico y rápido

Asiento para puntas: D 6,3

Longitud total: 64 mm

Accionamiento del lado de la máquina: E 6,3

### Descripción técnica

Longitud total	64 mm
Hexágono del mango	6,3 mm
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3
Asiento para puntas	D 6,3
Quality Dress	889/4/1 F
Norma	DIN ISO 1173
apto para máquinas	no
Tipo de producto	Soporte para puntas

