

Garant GRIDLINE

Armario base con pared separadora con Puertas batientes con ventana, Tipo: 2000-2**Datos de pedido**

Número de pedido	940084 2000-2
GTIN	4062406565107
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40x20G con pared separadora. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Pared divisoria central suspendida de $\square 9 \times 9$ mm en rejilla de 37 mm, con 2 estantes fijos y 4 estantes de altura ajustable. Capacidad de carga de la pared separadora intermedia colgada o de los compartimentos descolgados: 200 kg.

Colocación:

Número de estantes anchura 20G: 6

Número de estantes anchura 40G: 1

Suministro:

Armario, incluidos pared separadora y estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Profundidad en G	20
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Peso	118 kg
Anchura	1000 mm
Posicionamiento mango	centro
Profundidad	500 mm
Altura	2000 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura en G	40
Altura útil	1845 mm
ComfortClose	no
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------

Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40