

Garant GRIDLINE

Armario base con pared separadora y cajones con puertas batientes de chapa maciza, Tipo: 2000-1



Datos de pedido

Número de pedido	940102 2000-1
GTIN	4062406545208
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G con pared separadora intermedia y cajones de profundidad 16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Altura frontal de cajón 125 mm. Pared divisoria central suspendida de $\square 9 \times 9$ mm en rejilla de 37 mm, con estantes fijos y 2 estantes de altura ajustable. Capacidad de carga de la pared separadora intermedia colgada o del compartimento descolgado: 200 kg.

Colocación:

Número de estantes anchura 20G: 3

Número de estantes anchura 40G: 1

Cantidad de cajones 16x16G: 1

Cantidad de cajones 36x16G: 2

Suministro:

Armario, incluida pared separadora, así como estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Cajón profundidad útil	400 mm
Altura útil	1845 mm
Posicionamiento mango	centro
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Peso	145 kg
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil	400 mm
Cajón anchura útil	900 mm
Cajón profundidad útil en G	16
ComfortClose	no
Anchura	1000 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	40
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Altura	2000 mm
Profundidad	500 mm
Cajón anchura útil en G	16
Cajón anchura útil en G	36
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm

Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 125 mm	940640 125
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940642 125
Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40