



## Aspiración de humo de soldadura Easy Arm 1, Número de filtros/brazos: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	082303 1
GTIN	4003008095326
Clase de artículo	04K

### Descripción

#### Ejecución:

Alta capacidad de aspiración – Rendimiento de filtración eficiente – Funcionamiento silencioso.  
Filtración del aire del proceso a través de 3 etapas:

- **Filtro previo para polvos y partículas grandes.**
- **Filtro combinado para micropartículas.**
- **Filtro de carbón activo que absorbe gases nocivos.**
- **Indicador visual y acústico para cambiar el filtro.**
- **Filtro idéntico para EASY ARM 1 e EASY ARM 2.**
- **Interfaz para conectar estaciones de soldadura i-CON.**

El montaje del sistema se realiza con un soporte de mesa adecuado. Encontrará accesorios como brazos y boquillas de aspiración en la tienda en línea, en los n.º 082306 – 082313.

Tipo de producto: Dispositivo de aspiración  
propiedad electrostática: EGB/ESD

### Descripción técnica

Volumen de extracción por brazo	110 m <sup>2</sup> /h
Tensión de red	100 - 240 V

Peso	7,5 kg
Anchura total	255 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Longitud total	255 mm
Altura total	470 mm
Consumo de potencia	40 W
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Dispositivo de aspiración

## Accesorios

Brazo de aspiración con articulación Omniflex Tipo 1	082310 1
Filtro combinado completo Tipo 1	082306 1
Boquilla de aspiración rectangular Tipo 1	082312 1
Brazo de aspiración con articulación para montaje en mesa Highflex Tipo 1	082308 1
Boquilla de aspiración Plus Tipo 1	082313 1
Brazo de aspiración con articulación Omniflex Tipo 1	082311 1
Brazo de aspiración Highflex Tipo 1	082309 1
Filtro previo Tipo 1	082307 1
Prefiltro G4 PU 4 piezas.	OCA10-1002/04
Filtro combinado completo	OCA10-1001