



Aspiración de humo de soldadura Easy Arm 2, Número de filtros/brazos: 2



Datos de pedido

Número de pedido	082304 2
GTIN	4003008095333
Clase de artículo	04K

Descripción

Ejecución:

Alta capacidad de aspiración – Rendimiento de filtración eficiente – Funcionamiento silencioso.
Filtración del aire del proceso a través de 3 etapas:

- **Filtro previo para polvos y partículas grandes.**
- **Filtro combinado para micropartículas.**
- **Filtro de carbón activo que absorbe gases nocivos.**
- **Indicador visual y acústico para cambiar el filtro.**
- **Filtro idéntico para EASY ARM 1 e EASY ARM 2.**
- **Interfaz para conectar estaciones de soldadura i-CON.**

El montaje del sistema se realiza con un soporte de mesa adecuado. Encontrará accesorios como brazos y boquillas de aspiración en la tienda en línea, en los n.º 082306 – 082313.

La potencia de aspiración se ajusta en el sistema individualmente para cada brazo de aspiración, pulsando un botón.

Tipo de producto: Dispositivo de aspiración
propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción técnica

Volumen de extracción por brazo	110 m ² /h
Anchura total	255 mm
Tensión de red	100 - 240 V

Altura total	470 mm
Longitud total	490 mm
Peso	15 kg
Frecuencia de red	50 - 60 Hz
Consumo de potencia	80 W
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Dispositivo de aspiración

Accesorios

Filtro combinado completo Tipo 1	082306 1
Brazo de aspiración con articulación Omniflex Tipo 1	082311 1
Brazo de aspiración con articulación para montaje en mesa Highflex Tipo 1	082308 1
Brazo de aspiración Highflex Tipo 1	082309 1
Filtro previo Tipo 1	082307 1
Boquilla de aspiración Plus Tipo 1	082313 1
Brazo de aspiración con articulación Omniflex Tipo 1	082310 1
Boquilla de aspiración rectangular Tipo 1	082312 1
Filtro combinado completo	0CA10-1001
Prefiltro G4 PU 4 piezas.	0CA10-1002/04